



### Principal

Rango de producto	Masterpact NT
Distancia	MasterPact
Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor
Tensión de circuito de control	277...415 V CA 50/60 Hz

### complementario

Tipo de control	Telemandado
Maximum charging time	3 s
Maximum power consumption in VA	180 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	804,0 g
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 ancho	12,5 cm
Paquete 1 Largo	18,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	16
Paquete 2 Peso	13,351 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Largo	40,0 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.