

# Hoja de datos del producto 33179

## Características

## Mecanismo De Motor - Mch - 277-415 V Ca



### Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Gama	MasterPact
Nombre Corto del Dispositivo	motor eng. MCH
Tipo de Producto o Componente	Mecanismo del motor
Aplicación del Dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tensión de circuito de control	277...415 V CA 50/60 Hz

### Complementario

Tipo de Control	Telemandado
Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	804,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,351 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------