

Hoja de datos del producto 33187

Características

Mecanismo De Motor - Mch - 100-125 V Cc



Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Distancia	MasterPact
Nombre corto del dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tensión de circuito de control	100/125 V CC

Complementario

Tipo de control	Telemandado
Tiempo máximo de carga	3 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Consumo máximo de energía en VA	180 W
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	12,5 cm
Paquete 1 Peso	830,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Doboz
Número de unidades en el paquete 2	16
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,767 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------