

# Hoja de datos del producto 33193

## Características

## Resistor adapter for gear motor, fixed MasterPact NT, MCH 277/415VAC to MCH 440/480VAC



### Principal

Gama de producto	Masterpact NT
Distancia	MasterPact
Tipo de producto o componente	Kit de restauración
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tensión de circuito de control	440...480 V CA 50/60 Hz

### Complementario

Tipo de control	Telemandado
Maximum charging time	3 s
Maximum power consumption in VA	180 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	7,8 cm
Package 1 Length	9,0 cm
Package 1 Weight	132,0 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	30,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,755 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>