



### Principal

Nombre del producto	Compact NS
Modelo de dispositivo	Compact NS800 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Aplicación del dispositivo	Distribución
Tipo de oferta	C4
Número de polos	3P
Tipo de rojo	CA
Performance level	DE
Idoneidad para el seccionamiento	Sí conforme a IEC 60947-3

### complementario

Frecuencia de empleo	50/60 Hz
Tipo de control	Palanca de conmutación
Modo de montaje	Fijo
Conexión superior	Panel
Conexión inferior	Panel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 800 A CA 50/60 Hz 660/690 V
Tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforme a IEC 60947-3
[Ith] Intensidad térmica convencional	800 A a 60 °C
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Indicación de contacto positivo	Sí
Ruptura visible	No
Endurancia mecánica	6000 ciclos conforme a IEC 60947-3
Endurancia eléctrica	1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Paso interpolar	70 mm
Alto	327 mm
Ancho	210 mm
Profundidad	147 mm
Pesos del producto	14 kg

### Entorno

Estándares	IEC 60947-3
Certificados de producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

## Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	12,024 kg
Paquete 1 Altura	30,0 cm
Paquete 1 ancho	40,0 cm
Paquete 1 Largo	60,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	12,79 kg
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Largo	60,0 cm

## Oferta Sostenibilidad

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------