



Principal

Nombre del producto	Compact NS
Nombre corto del dispositivo	Compact NS1000 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Aplicación del dispositivo	Distribución
Tipo de oferta	C4
Número de polos	3P
Tipo de red	CA
Performance level	DE
Idoneidad para el seccionamiento	Si conforme a IEC 60947-3

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Tipo de control	Palanca de conmutación
Tipo de montaje	Fijo
Conexión superior	Panel
Conexión inferior	Panel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz "220/240 V" AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1000 A CA 50/60 Hz "660/690 V"
Tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforme a IEC 60947-3
[Ith] Intensidad térmica convencional	1000 A a 60 °C
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	52 kA 690 V CA a 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	690 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Indicación de contacto positivo	Si
Ruptura visible	No
Endurancia mecánica	6000 Ciclos conforme a IEC 60947-3
Endurancia eléctrica	1000 Ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Paso interpolar	70 mm
Alto	327 mm
Ancho	210 mm
Profundidad	147 mm
Peso del producto	14 kg

Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificaciones De Producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 Ancho	40 cm
Paquete 1 Longitud	60 cm
Paquete 1 Peso	12,243 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------