



### Principal

Nombre del producto	Compact NS
Modelo de dispositivo	Compact NS1250 NA
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Aplicación del dispositivo	Distribución
Tipo de oferta	C4
Número de polos	3P
Tipo de red	CA
Performance level	DE
Idoneidad para el seccionamiento	Yes conforming to IEC 60947-3

### Complementario

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tipo de control	Palanca de conmutación
Modo de montaje	Fijo
Conexión superior	Panel
Conexión inferior	Panel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 1250 A AC 50/60 Hz 660/690 V
Tensión asignada de aislamiento	800 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	8 kV conforming to IEC 60947-3
[Ith] Intensidad térmica convencional	1250 A a 60 °C
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	25 kA durante 0.5 s conforme a IEC 60947-3 4 kA durante 20 s conforme a IEC 60947-3
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	52 kA 690 V AC at 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-3
Indicación de contacto positivo	Sí
Ruptura visible	No
Endurancia mecánica	6000 ciclos conforme a IEC 60947-3
Endurancia eléctrica	1000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-3
Paso interpolar	70 mm
Alto	327 mm
Ancho	210 mm
Profundidad	147 mm
Peso del producto	14 kg

### Entorno

Normas	IEC 60947-3
Certificados de producto	ASTA ASEFA
Grado de contaminación	3 conforme a IEC 60947-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-50...85 °C

## Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	12,671 kg
Paquete 1 Altura	30 cm
Paquete 1 ancho	40 cm
Paquete 1 Largo	60 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S04
Número de Unidades en el Paquete 2	1
Paquete 2 Peso	12,671 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	40 cm
Paquete 2 Largo	60 cm

## Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------