

# Hoja de datos del producto 33542

## Características

## Regulador Largo Retardo Estandar 0,4 A 1



### Principal

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo de Producto o Componente | Extensión de palanca larga  |
| Aplicación del Dispositivo    | Controlar   |
| Rango de compatibilidad       | Masterpact (Masterpact NT)<br>Masterpact (Masterpact NW)<br>Compacto (Compact NS630b ... 1600)<br>Compacto (Compact NS1600b ... 3200) |
| Unidad de control             | Micrologic  |

### Complementario

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Tipo de rearme                 | Regulable 'or' no regulable |
| Precisión de rearme $\pm 20\%$ | 0,4...1 x In                |

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 3 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 3,4 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 8,2 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 0,01 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | BB1      |
| Número de unidades en el paquete 2 | 20       |
| Paquete 2 Altura                   | 9,2 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 13,2 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 18,4 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 0,28 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | S03      |
| Número de unidades en el paquete 3 | 240      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 3,847 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>  |
| Directiva RoHS UE                    | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) |
| Sin mercurio                         | Sí  |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                      |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>  |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|