



### Principal

Distancia	Compacto
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b...3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Pieza de recambio para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,3 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	150,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Gyári csomagolás
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,2 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	1,556 kg
Tipo de unidad de paquete 3	Doboz
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	19,303 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------