


Hoja de datos del producto 33663

Características

Bobina De Apertura Mx 240-277 Vca P/Aparato Fijo



Principal

Distancia	ComPacT
Modelo de dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	277 V CA 50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fijo

complementario

Operating threshold	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Compact NS630b...1600 50 ms +/- 10 % para Compact NS1600b ... 3200 55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para ComPacT NS630b...1600 new generation Pieza de recambio para ComPacT NS1600b...3200 new generation

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	152,0 g
Paquete 1 Altura	6,0 cm
Paquete 1 ancho	3,5 cm
Paquete 1 Largo	8,0 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,574 kg
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,0 cm
Paquete 2 Largo	18,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	10
Paquete 3 Peso	1,994 kg
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Largo	40,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------