



Principal

Distancia	Compacto
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200)

Complementario

Umbral de explotación	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % para Compact NS1600b ... 3200 40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 W
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Pieza de recambio para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	154,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	Gyári csomagolás
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,0 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	1,6 kg
Tipo de unidad de paquete 3	Doboz
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	3,6 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------