


# Hoja de datos del producto 33669

## Características

## Bobina De Minima Tension Mn 48-60 Vca-Vcc P/Aparato Fijo



### Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	48 V AC 50/60 Hz 48...60 V CC

### Complementario

Tensión de disparo de umbral	0.35...0.7 x Un opening 0.85 x Un closing
Potencia retención suministro	4,5 W
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b...1600) 90 ms (Compact NS1600b ... 3200)
Categoría de accesorios / piezas separadas	Spare parts for Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b ... 3200 Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

### Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	151 g
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	6,2 cm
Paquete 1 Largo	8,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,554 kg
Paquete 2 Altura	13 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Largo	19 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	60
Paquete 3 Peso	9,747 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Offer Sustainability

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------