


# Hoja de datos del producto 33670

## Características

## Bobina De Minima Tension Mn 100-130 Vca- Vcc P/Aparato Fijo



### Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW Masterpact NW RXDC
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

### Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b...1600) 90 ms (Compact NS1600b ... 3200)
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b ... 3200 Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	153 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	8,3 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	10
Paquete 2 Peso	1,576 kg
Paquete 2 Altura	13 cm
Paquete 2 Ancho	9 cm
Paquete 2 Largo	18 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	40
Paquete 3 Peso	6,791 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

## Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------