


Hoja de datos del producto 33671

Características

Bobina De Minima Tension Mn 200-250 Vca- Vcc P/Aparato Fijo



Principal

Modelo de dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW Masterpact NW RXDC
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Masterpact NW) 90 ms (Compact NS630b...1600) 90 ms (Compact NS1600b ... 3200)
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT Piezas de recambio para Masterpact NW Piezas de recambio para Compact NS1600b ... 3200 Piezas de recambio para Compact NS630b...1600

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	151,8 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6 cm
Paquete 1 Largo	8,1 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	120
Paquete 2 Peso	19,435 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------