

### Principal

Gama	Compacto
Gama de producto	ComPacT NS630b...1600 nueva generación ComPacT NS1600b...3200 nueva generación
Nombre Corto del Dispositivo	MN
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de Control	Estándar
Tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Compacto (Compact NS630b ... 1600) Compacto (Compact NS1600b ... 3200)

### Complementario

Umbral de explotación	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600 90 ms +/- 5 % para Compact NS1600b...3200 40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Masterpact NT Pieza de recambio para MASTERPACT_NT_NAVY Pieza de recambio para Masterpact NW Pieza de recambio para MASTERPACT_NW_NAVY Pieza de recambio para ComPacT NS630b...1600 nueva generación Pieza de recambio para ComPacT NS1600b...3200 nueva generación

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,2 cm
Paquete 1 Longitud	8,2 cm
Paquete 1 Peso	152,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,0 cm
Paquete 2 Ancho	13,2 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	1,568 kg
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	120
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm

Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	19,243 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------