

Hoja de datos del producto 33682

Características

Temporizador Mn Regulable 200-250 Vca-Vcc



Principal

Modelo de dispositivo	Unidad de retraso MN
Tipo de producto o componente	Interruptor de retardo de tiempo
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Compact NSX Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 PowerPact Multistandard Compact NSXm ComPacT NSX DC nueva generación Masterpact P&P MTZ 08 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW INDC
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de retardo de tiempo	0.5...3 s
Tensión de disparo de umbral	0,35...0,7 Un abrir 0,85 Un cerrar
Potencia retención suministro	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Modo de montaje	Encajar al ras en la loseta del techo
Tiempo respuesta	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 Pieza de recambio para Compact NS1600b ... 3200

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	166 g
Paquete 1 Altura	9 cm
Paquete 1 ancho	8 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	36
Paquete 2 Peso	6,463 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------