

Hoja de datos del producto 33683

Características

Temporizador Mn Regulable 380-480 Vca



Principal

Modelo de dispositivo	Unidad de retraso MN
Tipo de producto o componente	Interruptor de retardo de tiempo
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Compact NS630b ... 1600 Compact NS1600b ... 3200 Masterpact P&P MTZ 08 Masterpact NT UL 489 Masterpact NW INDC
Tipo de bobina de tensión	Bobina de mínima tensión
Tensión de circuito de control	380...480 V AC 50/60 Hz 380...480 V CC

Complementario

Duración mínima del impulso	200 ms
Rango de retardo de tiempo	0.5...3 s
Tensión de disparo de umbral	0,35...0,7 Un abrir 0,85 Un cerrar
Potencia retención suministro	4,5 VA
Potencia entrada de suministro	200 VA
Modo de montaje	Encajar al ras en la loseta del techo
Tiempo respuesta	0,5 s 1 s 1,5 s 3 s
Categoría de accesorios / piezas separadas	Pieza de recambio para Compact NS630b...1600 Pieza de recambio para Compact NS1600b ... 3200

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	179 g
Paquete 1 Altura	8 cm
Paquete 1 ancho	8,5 cm
Paquete 1 Largo	9 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	18
Paquete 2 Peso	3,66 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Sin PVC	Sí

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------