

# Hoja de datos del producto 33730

## Características

## TOMA POSTERIOR INFERIOR VERTICAL NS/ NT 630 1600A 3P EXTRAIBLE



### Principal

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tipo de producto o componente | Conexión posterior  |
| Categoría de accesorio        | Accesorio de conexión   |
| Rango de compatibilidad       | Compact NS630b ... 1600 disyuntor<br>Compact NS630b ... 1600 interruptor seccionador<br>Masterpact NT disyuntor<br>Masterpact NT interruptor seccionador  |
| Número de polos               | 3P  |
| Corriente nominal             | 630 A H1 extraíble<br>630 A H2 extraíble<br>630 A H3 extraíble<br>630 A L1 extraíble<br>800 A H1 extraíble<br>800 A H2 extraíble<br>800 A H3 extraíble<br>800 A L1 extraíble<br>1000 A H1 extraíble<br>1000 A H2 extraíble<br>1000 A H3 extraíble<br>1000 A L1 extraíble<br>1250 A H1 extraíble<br>1250 A H2 extraíble<br>1250 A H3 extraíble<br>1600 A H1 extraíble<br>1600 A H2 extraíble<br>1600 A H3 extraíble<br>1600 A H2T extraíble<br>630 A HA extraíble<br>800 A HA extraíble<br>1000 A HA extraíble<br>1250 A HA extraíble<br>1600 A HA extraíble |

### Complementario

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Ubicación de conexión       | Posterior   |
| Ubicación en el dispositivo | Hacia abajo |
| Posición de conexión        | Vertical    |
| Paso interpolar             | 70 mm       |

### Unidades de embalaje

|                  |          |
|------------------|----------|
| Paquete 1 Peso   | 2,038 kg |
| Paquete 1 Altura | 0,150 dm |
| Paquete 1 ancho  | 0,450 dm |
| Paquete 1 Largo  | 0,600 dm |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Conforme con REACH sin SVHC          | Sí   |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin metales pesados tóxicos          | Sí   |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                           |

---

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Normativa de RoHS China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>  |
| RAEE                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |

---

### Garantía contractual

---

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

---