

Hoja de datos del producto 33751

Características

1 Contacto Posicion Enchufado Ce P/Nt/Nw



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	contact. posición conect
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC) Compacto (Compact NS630b ... 1600)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición conectada
Tipo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 150 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,000 cm
Paquete 1 Ancho	5,000 cm
Paquete 1 Longitud	5,000 cm
Paquete 1 Peso	19,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S01
Número de unidades en el paquete 2	80
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	15,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	1,720 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P06
Número de unidades en el paquete 3	2560
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	80,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	63,040 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------