



Principal

Modelo de dispositivo	Contact. posición conect
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW INDC Compact NS630b ... 1600
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición conectada
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 6 A at 690 V AC 50/60 Hz AC-12: 8 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 380 V CA 50/60 Hz AC-12: 8 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 150 V CC
Carga mínima	100 mA at 24 V

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.