

Hoja de datos del producto 33755

Características

Contacto Bajo Nivel Posicion Test Ct



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	cont. pos. prueba
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Supervisión
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC) Compacto (Compact NS630b ... 1600)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Funcionamiento contactos auxiliares	Posición de prueba
Tipo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,8 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 24/48 V CC AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz
Carga mínima	2 mA a 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,0 cm
Paquete 1 Ancho	5,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	1,012 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------