



### Principal

Modelo de dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Compact NS630b ... 1600
Tipo de bobina de tensión	Liber deseng deriv
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

### Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,7...1,1 x Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	50 ms (Compact NS630b...1600) 55 ms (Masterpact NT)

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,167 kg
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,3 cm
Paquete 1 Largo	8,1 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------