



Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT MASTERPACT_NT_NAVY ComPact NS630b...1600 nueva generación
Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Bobina de mínima tensión
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Compacto (Compact NS630b ... 1600)

Complementario

Umbral de explotación	0,35...7 x Un apertura 0,85 x Un cierre
Tiempo respuesta	40 ms +/- 5 % para Masterpact NT 90 ms +/- 5 % para Compact NS630b...1600
Potencia retención suministro	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,0 cm
Paquete 1 Ancho	8,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	179,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------