


# Hoja de datos del producto 47077

## Características

## Contacto de reemplazo OF de bajo nivel para Masterpact NT fijo 1 unidad



### Principal

Nombre Corto del Dispositivo	OF
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Composición contactos de señal	1 NO/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Bajo nivel
Intensidad asignada de empleo (Ie)	DC-12: 0,3 A a 250 V CC DC-12: 0,5 A a 125 V CC DC-12: 2,5 A a 48 V CC AC-12: 5 A a 24/48 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 380 V CA 50/60 Hz DC-12: 5 A a 24 V CC
Carga mínima	2 mA a 15 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,000 cm
Paquete 1 Ancho	6,000 cm
Paquete 1 Longitud	14,000 cm
Paquete 1 Peso	22,000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	2,684 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

---

Información sobre exenciones de RoHS



---

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

---

### Garantía contractual

---

Periodo de garantía

18 Meses

---