


Hoja de datos del producto 47078

Características Sde2 Est Ndar



Principal

Modelo de dispositivo	SDE
Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Aplicación del dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Masterpact NT disyuntor
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 3 A a 24/48 V CC AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NT

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	24 g
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 ancho	5 cm
Paquete 1 Largo	21 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------