


Hoja de datos del producto 47340

Características

Contacto Inv. Sde 10A 240V Nt Fijo



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	SDE
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Fijo
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 5 A CA 50/60 Hz 480 V AC-12: 3 A CA 50/60 Hz 690 V AC-12: 5 A CA 50/60 Hz 240/380 V DC-12: 0,15 A CC 250 V DC-12: 3 A CC 24/48 V
Carga mínima	100 mA a 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,0 cm
Paquete 1 Ancho	18,0 cm
Paquete 1 Longitud	5,0 cm
Paquete 1 Peso	38,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------