



Principal

| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Tipo de producto o componente | Contacto auxiliar |
| Modelo de dispositivo | PF |
| Rango de compatibilidad | Masterpact NT Masterpact NW |
| Composición contactos de señal | 1 NO/NC |

Complementario

| | |
|------------------------------------|--|
| Tipo de contactos auxiliares | Estándar |
| Modo de montaje | Fijo |
| Intensidad asignada de empleo (Ie) | AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 3 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC |
| Carga mínima | 100 mA a 24 V |

Unidades de embalaje

| | |
|------------------------------------|--------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Peso | 36 g |
| Paquete 1 Altura | 1,3 cm |
| Paquete 1 ancho | 4,7 cm |
| Paquete 1 Largo | 6,5 cm |

Sostenibilidad de la oferta

| | |
|--------------------------------------|---|
| Reglamento REACH | Declaración De REACH |
| Directiva RoHS UE | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE |
| Sin mercurio | Sí |
| Información sobre exenciones de RoHS | Sí |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China |

Garantía contractual

| | |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|