


# Hoja de datos del producto 47352

## Características

Bob. Cie.Xf 100/130 Vca/Vcc P/ Nt/Nw Fi.



### Principal

Gama	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre Corto del Dispositivo	XF
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de Control	Estándar
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

### Complementario

Umbral de explotación	0,85-1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	55 ms +/- 10 % para Masterpact NT 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Potencia retención suministro	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,3 cm
Paquete 1 Longitud	8,1 cm
Paquete 1 Peso	1,162 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---