


Hoja de datos del producto 47352

Características

BOBINA DE CIERRE XF 100 130 VCA VCC P/ APARATO FIJO



Principal

Modelo de dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	55 ms (Masterpact NT) 70 ms a 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms a 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms a 2000 A (Masterpact NW) 70 ms a 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 5000 A (Masterpact NW) 80 ms a 6300 A (Masterpact NW)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,162 kg
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,3 cm
Paquete 1 Largo	8,1 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------