


Hoja de datos del producto 47353

Características

BOBINA DE CIERRE XF 200 250 VCA VCC P/ APARATO FIJO



Principal

Modelo de dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NT Masterpact NW
Tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	55 ms (Masterpact NT) 70 ms a 800 A (Masterpact NW) 70 ms a 1000 A (Masterpact NW) 70 ms a 1250 A (Masterpact NW) 70 ms a 1600 A (Masterpact NW) 70 ms a 2000 A (Masterpact NW) 70 ms a 2500 A (Masterpact NW) 70 ms a 3200 A (Masterpact NW) 70 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 5000 A (Masterpact NW) 80 ms a 6300 A (Masterpact NW)

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,162 kg
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	8,5 cm

Offer Sustainability

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------