


Hoja de datos del producto 47360

Características

Bob. Ap Mx 24/30 Vca/Vcc P/ Nt/Nw Fijo



Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Masterpact NT 50 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	1,16 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Si

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------