


# Hoja de datos del producto 47365

## Características

Bob. Ap Mx 380/480 Vca P/ Nt/Nw Fijo



### Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre corto del dispositivo	MX
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Estándar
Tensión de circuito de control	380...480 V CA 50/60 Hz
Modo de montaje del disyuntor	Fijo
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 % para Masterpact NT 50 ms +/- 10 % para Masterpact NW
Potencia retención suministro	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,5 cm
Package 1 Width	6,1 cm
Package 1 Length	8,3 cm
Package 1 Weight	1,158 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------