

Hoja de datos del producto 47400

Características

Gear motor MCH, fixed MasterPact NT,
440/480VAC 50/60Hz



Principal

Nombre corto del dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo motorreductor MCH
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NT) disyuntor
Tipo de control	Telemandado
Tensión de circuito de control	440...480 V CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo

Complementario

Tiempo máximo de carga	3 s
Consumo máximo de energía en VA	180 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	12,5 cm
Paquete 1 Longitud	18,0 cm
Paquete 1 Peso	1,128 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.