



### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	SDE
Rango de compatibilidad	Masterpact NT
Composición contactos de señal	1 NO/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Extraíble
[I <sub>th</sub> ] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (I <sub>e</sub> )	DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 3 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	43 g
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 ancho	18 cm
Paquete 1 Largo	5 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------