

Hoja de datos del producto 47432

Características

CONTACTO INVERSOR PF 10A 240V NT EXTRAIB



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	PF
Rango de compatibilidad	Masterpact NT
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Extraíble
Intensidad asignada de empleo (Ie)	AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 3 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA at 24 V

Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	42 g
Paquete 1 Altura	1,3 cm
Paquete 1 ancho	4,7 cm
Paquete 1 Largo	6,5 cm

Offer Sustainability

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------