

# Hoja de datos del producto 47887

## Características

## 4 Contactos Auxiliares Para La Posición Cb O C



### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	4 OF
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) EasyPact (EasyPact MVS) EasyPact (EasyPact EZB)
Composición contactos de señal	4 NO/NC

### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar Bajo nivel
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 240/380 V conforme a EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 690 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A CC 24/48 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A CC 125 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A CC 250 V conforme a EN/IEC 60947-2 8 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a UL 489 6 A CA 50/60 Hz 600 V conforme a UL 489 6 A CC 250 V conforme a UL 489
Carga mínima	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

### Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 cm
Package 1 Width	4,6 cm
Package 1 Length	6,8 cm
Package 1 Weight	87 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Operaciones y descripciones

Operation	600
Duration of operation	4 min
Descripción de la operación	Montaje y prueba

## Garantía contractual

---

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

---