



### Principal

Rango de producto	Masterpact NW
Distancia	Masterpact
Modelo de dispositivo	Montor eng. MCH
Tipo de producto o componente	Mecanismo del motor
Aplicación del dispositivo	Carga automática de muelles
Rango de compatibilidad	Masterpact NW disyuntor EasyPact MVS disyuntor
Tensión de circuito de control	100/125 V CC

### Complementario

Tipo de control	Telemandado
Maximum charging time	4 s
Frecuencia de funcionamiento máxima	<= 3 ciclos por minuto
Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Maximum power consumption in VA	180 W
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NW

### Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,892 kg
Paquete 1 Altura	12,6 cm
Paquete 1 ancho	13,6 cm
Paquete 1 Largo	23 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	S03
Número de Unidades en el Paquete 2	6
Paquete 2 Peso	11,848 kg
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Largo	40 cm

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------