


Hoja de datos del producto 47915

Características Contacto Sde N 2



Principal

Nombre Corto del Dispositivo	SDE
Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Aplicación del Dispositivo	Conexión
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) disyuntor
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	6 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz DC-12: 3 A a 24/48 V CC AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V
Categoría de accesorios / piezas separadas	Piezas de recambio para Masterpact NW

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5 cm
Paquete 1 Ancho	12 cm
Paquete 1 Longitud	16 cm
Paquete 1 Peso	48 g
Tipo de unidad de paquete 2	BB1
Número de unidades en el paquete 2	4
Paquete 2 Altura	6 cm
Paquete 2 Ancho	17,7 cm
Paquete 2 Longitud	27 cm
Paquete 2 Peso	260 g
Tipo de unidad de paquete 3	S03
Número de unidades en el paquete 3	32
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,52 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------