



### Principal

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tipo de producto o componente  | Contacto auxiliar          |
| Nombre corto del dispositivo   | 4 OF                       |
| Rango de compatibilidad        | Masterpact (Masterpact NW) |
| Composición contactos de señal | 4 NO/NC                    |

### Complementario

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de contactos auxiliares | Estándar<br>Bajo nivel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tipo de montaje              | Fijo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacidad de ruptura (A)     | AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 240/380 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 690 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>DC-12: 10 A CC 24/48 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>DC-12: 10 A CC 125 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>DC-12: 3 A CC 250 V conforme a EN/IEC 60947-2<br>8 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a UL 489<br>6 A CA 50/60 Hz 600 V conforme a UL 489<br>6 A CC 250 V conforme a UL 489 |
| Carga mínima                 | 100 mA a 24 V<br>2 mA a 15 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Unidades de embalaje

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 4,0 cm   |
| Package 1 Width              | 7,0 cm   |
| Package 1 Length             | 4,0 cm   |
| Package 1 Weight             | 1,042 kg |

### Sostenibilidad de la oferta

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí                                           |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>       |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                           |

### Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|