


# Hoja de datos del producto 48200

## Características

### 1 Contacto Sde Estandar 6A 240V Nw Fijo



#### Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	SDE
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

#### Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Fijo
[I <sub>th</sub> ] Intensidad térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 3 A CA 50/60 Hz 690 V DC-12: 0,15 A CC 250 V DC-12: 3 A CC 24/48 V DC-12: 0,3 A CC 125 V
Carga mínima	100 mA a 24 V

#### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,3 cm
Paquete 1 Peso	64,0 g

#### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	<a href="#">Declaración De REACh</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

#### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.