



### Principal

Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Distancia	Masterpact
Nombre corto del dispositivo	Restablecimiento eléctrico
Tipo de producto o componente	Dispositivo de restablecimiento electrónico remoto
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) disyuntor

### Complementario

Tensión de circuito de control	110...130 V CA 50/60 Hz
Tipo de montaje	Fijo

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,0 cm
Paquete 1 Ancho	12,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,0 cm
Paquete 1 Peso	135,0 g

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

La información suministrada en esta documentación contiene descripciones generales y/o características técnicas de los productos incluidos y sus prestaciones. Esta documentación no pretende ser un sustituto de, y no se va a usar para determinar la idoneidad y la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuario. Es responsabilidad de los usuarios o integradores realizar el análisis de riesgos adecuada y completamente, evaluar y testear los productos en relación con la aplicación específica pertinente o uso del mismo. Ni Schneider Electric Industries SAS ni ninguna de sus filiales o subsidiarias serán responsables por el mal uso de la información contenida en el presente documento.