



### Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre corto del dispositivo	XF com
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Comunicación
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

### Complementario

Umbral de explotación	0,85-1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Potencia retención suministro	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,0 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	4,0 cm
Paquete 1 Peso	1,168 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------