


# Hoja de datos del producto

## Características

# 48449

## BOBINA XF COMUNICABLE 24 30VCC 24VAC P/APARATO FIJO



### Principal

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Modelo de dispositivo          | XF com                           |
| Tipo de producto o componente  | Liberación de voltaje            |
| Aplicación del dispositivo     | Controlar                        |
| Rango de compatibilidad        | Masterpact NW                    |
| Tensión de circuito de control | 24 V CA 50/60 Hz<br>24...30 V DC |

### Complementario

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Tensión de disparo de umbral  | 0,85-1,1 Un   |
| Potencia retención suministro | 4,5 VA  |
| Modo de montaje               | Extraíble   |
| Tiempo respuesta              | 70 ms a 800 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 1000 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 1250 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 1600 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 2000 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 2500 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 3200 A (Masterpact NW)<br>70 ms a 4000 A (Masterpact NW)<br>80 ms a 4000 A (Masterpact NW)<br>80 ms a 5000 A (Masterpact NW)<br>80 ms a 6300 A (Masterpact NW) |

### Packing Units

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de Unidad de Paquete 1        | PCE      |
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Peso                     | 1,168 kg |
| Paquete 1 Altura                   | 9 cm     |
| Paquete 1 ancho                    | 6 cm     |
| Paquete 1 Largo                    | 4 cm     |

### Offer Sustainability

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Reglamento REACH                     | <a href="#">Declaración De REACH</a>         |
| Directiva RoHS UE                    | Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Sin mercurio                         | Sí   |
| Información sobre exenciones de RoHS | <a href="#">Sí</a>                           |
| Normativa de RoHS China              | <a href="#">Declaración RoHS China</a>       |

### Contractual warranty

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|