

Principal

Distancia	MasterPact
Modelo de dispositivo	XF com
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW Masterpact NW INDC
Tipo de bobina de tensión	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Comunicación
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Circuit breaker mounting mode	Extraíble



complementario

Operating threshold	0,85-1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Potencia retención suministro	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,17 kg
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	6,5 cm
Paquete 1 Largo	9,0 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme  Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------