



### Principal

Distancia	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre corto del dispositivo	Par NC
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de apertura Liberación instantánea de tens
Tipo de control	Comunicación
Tensión de circuito de control	100...130 V CA 50/60 Hz 100...130 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

### Complementario

Umbral de explotación	0,7...1,1 x Un apertura
Tiempo respuesta	50 ms +/- 10 %
Potencia retención suministro	4,5 VA

### Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	Db
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	6,5 cm
Paquete 1 Peso	1,17 kg

### Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------