



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Nombre corto del dispositivo	4 OF
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW)
Composición contactos de señal	4 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar Bajo nivel
Tipo de montaje	Extraíble
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 240/380 V conforme a EN/IEC 60947-2 AC-12: 10 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a EN/IEC 60947-2 AC-12: 6 A CA 50/60 Hz 690 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A CC 24/48 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 10 A CC 125 V conforme a EN/IEC 60947-2 DC-12: 3 A CC 250 V conforme a EN/IEC 60947-2 8 A CA 50/60 Hz 480 V conforme a UL 489 6 A CA 50/60 Hz 600 V conforme a UL 489 6 A CC 250 V conforme a UL 489
Carga mínima	100 mA a 24 V 2 mA a 15 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,0 cm
Paquete 1 Ancho	13,0 cm
Paquete 1 Longitud	16,0 cm
Paquete 1 Peso	187,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------