


Hoja de datos del producto 48475

Características

1 Contacto Sde Estandar 6A 240Vnw Extrai



Principal

Tipo de Producto o Componente	Contacto auxiliar
Nombre Corto del Dispositivo	SDE
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW)
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Tipo de montaje	Extraíble
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	5 A
Capacidad de ruptura (A)	AC-12: 5 A CA 50/60 Hz 480 V AC-12: 3 A CA 50/60 Hz 690 V AC-12: 5 A CA 50/60 Hz 240/380 V DC-12: 0,15 A CC 250 V DC-12: 3 A CC 24/48 V DC-12: 0,3 A CC 125 V
Carga mínima	100 mA a 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 Ancho	4,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,3 cm
Paquete 1 Peso	70,0 g

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------