



Principal

Tipo de producto o componente	Contacto auxiliar
Modelo de dispositivo	SDE
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Composición contactos de señal	1 NO/NC

Complementario

Tipo de contactos auxiliares	Estándar
Modo de montaje	Extraíble
[I _{th}] Intensidad térmica convencional	5 A
Intensidad asignada de empleo (I _e)	AC-12: 5 A a 480 V CA 50/60 Hz AC-12: 3 A a 690 V CA 50/60 Hz AC-12: 5 A a 240/380 V CA 50/60 Hz DC-12: 0,15 A a 250 V CC DC-12: 3 A a 24/48 V CC DC-12: 0,3 A a 125 V CC
Carga mínima	100 mA a 24 V

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	70 g
Paquete 1 Altura	3,5 cm
Paquete 1 ancho	4 cm
Paquete 1 Largo	7,3 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------