



Principal

Gama	MasterPact
Gama de producto	Masterpact NW Masterpact NW DC
Nombre Corto del Dispositivo	XF
Tipo de Producto o Componente	Liberación de voltaje
Aplicación del Dispositivo	Controlar
Tipo de bobina de tensión	Bobina de cierre Liberación instantánea de tens
Tipo de Control	Estándar
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC
Modo de montaje del disyuntor	Extraíble
Rango de compatibilidad	Masterpact (Masterpact NW) Masterpact (Masterpact NW INDC)

Complementario

Umbral de explotación	0,85-1,1 Un cierre
Tiempo respuesta	70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % para Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % para Masterpact NW 6300 A
Potencia retención suministro	4,5 VA

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 Ancho	6,1 cm
Paquete 1 Longitud	8,3 cm
Paquete 1 Peso	1,166 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Directiva RoHS UE	Compatible con las excepciones
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	Información De Fin De Vida Útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------
