


# Hoja de datos del producto

## Características

# 48481

## BOBINA DE CIERRE XF 24 30V CC 24V AC P/APARATO FIJO



### Principal

Modelo de dispositivo	XF
Tipo de producto o componente	Liberación de voltaje
Aplicación del dispositivo	Controlar
Rango de compatibilidad	Masterpact NW
Tensión de circuito de control	24 V CA 50/60 Hz 24...30 V CC

### Complementario

Tensión de disparo de umbral	0,85-1,1 Un
Potencia retención suministro	4,5 VA
Modo de montaje	Extraíble
Tiempo respuesta	70 ms a 800 A (Masterpact NW) 70 ms at 1000 A (Masterpact NW) 70 ms a 1250 A (Masterpact NW) 70 ms at 1600 A (Masterpact NW) 70 ms a 2000 A (Masterpact NW) 70 ms a 2500 A (Masterpact NW) 70 ms at 3200 A (Masterpact NW) 70 ms at 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 4000 A (Masterpact NW) 80 ms a 5000 A (Masterpact NW) 80 ms a 6300 A (Masterpact NW)

### Packing Units

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	1,166 kg
Paquete 1 Altura	3,4 cm
Paquete 1 ancho	6,1 cm
Paquete 1 Largo	8,3 cm

### Offer Sustainability

Reglamento REACH	<a href="#">Declaración De REACH</a>
Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>

### Contractual warranty

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------